



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

No scale drawing available



제품 특성

검출간격	[mm]	4
------	------	---

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 140

범위

검출간격	[mm]	4
------	------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i 특성값

AS-i I/O 구성	[hex]	7			
AS-i ID 코드	[hex]	F			
AS-i 증명서		15101			
전산자료 단위의 확보	표시	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

기계적 데이터

재질	PBT; PC
----	---------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

AC2304



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12


비고

포장당

1 갯수

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스



연결부

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스



Eingänge

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 전산자료 단위 D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 전산자료 단위 D4