




공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T4 2SI M12

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2315

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 센서 1
2 센서 2



제품 특성		
검출간격	[mm]	4
크기	[mm]	55 x 60 x 35
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
범위		
검출간격	[mm]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67
AS-i 특성값		
AS-i I/O 구성	[hex]	7




공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-i ID 코드	[hex]	F
AS-i-증명서		15102
기계적 데이터		
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	55 x 60 x 35
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)



연결부

