


공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2317

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 센서 1
2 센서 2



제품 특성

검출간격	[mm]	4
크기	[mm]	55 x 60 x 35

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
-------	-----	----------------

범위

검출간격	[mm]	4
------	------	---


작동 조건

주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

테스트 / 인증서		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i 특성값		
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	F
AS-i-증명서		15101
기계적 데이터		
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	55 x 60 x 35
재질		PBT; PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스		
		
연결부		
Ausgänge		
2	스위치 출력 2 +	
3	외부 전압 -	
4	스위치 출력 1 +	
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	