


AC2315



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T4 2SI M12



1 센서 1
2 센서 2



제품 특성

전기적 디자인		AS-i
검출간격	[mm]	4
크기	[mm]	55 x 60 x 35

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	< 40

출력

전기적 디자인		AS-i
---------	--	------

범위

검출간격	[mm]	4
------	------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67

AC2315



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T4 2SI M12

테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[년 (해)]	924
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.1
주소 지정 모드 확장		yes
AS-i I/O 구성	[hex]	0
AS-i ID 코드	[hex]	A.F
AS-i 증명서		74901
기계적 데이터		
무게	[g]	149,5
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	55 x 60 x 35
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		보강 브라켓
		소켓 헤드 나사: 2 x M5 x 35
		워셔: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)		


AC2315



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T4 2SI M12

연결부



전기적 연결

1	AS-i +
3	AS-i -