

AC2350




AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

Push-button modul 8I/8O

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2351

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 150
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

작동 조건

주변온도	[°C]	0...60
보호등급		IP 00

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

Push-button modul 8I/8O

AS-i 특성값	
AS-i-프로필	S-7.F
AS-i I/O 구성 [hex]	7
AS-i ID 코드 [hex]	F
AS-i-증명서	14401
기계적 데이터	
재질	프런트 패널: 알루미늄
액세서리	
액세서리 (옵션)	제거 도구용 커버:, E70206
비고	
비고	누름버튼 (EAO 타입 84)은 실수로 인한 접촉을 방지합니다. 하우징과 누름버튼은 라벨을 부착할 수 있습니다.
포장당	1 갯수
전기적 연결	
COMBICON:	