


AC2351



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

Push-button modul 8I/8O

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 녹색
- 2 적색



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 150
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	0...60
보호등급	IP 00

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i-프로필	S-7.F
----------	-------

AC2351



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	F
AS-i 증명서		14401
기계적 데이터		
재질		프런트 패널: 알루미늄
액세서리		
액세서리 (옵션)		제거 도구용 커버:, E70206
비고		
비고		누름버튼 (EAO 타입 84)은 실수로 인한 접촉을 방지합니다. 하우징과 누름버튼은 라벨을 부착할 수 있습니다.
포장당		1 갯수
전기적 연결		
COMBICON:		