


AC2380



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



어플리케이션		
어플리케이션	필드 설치; 식품산업계에서의 위생 및 습기영역	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	80
입력		
입력의 센서 공급	AS-i	
출력		
전기적 디자인	AS-i	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
저장온도	[°C]	-40...80
보호등급	IP 67; IP 68; IP 69K	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i 특성값		
AS-i 버전	2.11; 3.0	
주소 지정 모드 확장	yes	



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4				
AS-i-프로필	S-B.A.E				
AS-i I/O 구성	[hex]	B			
AS-i ID 코드	[hex]	A.E			
AS-i-증명서	135301				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	LED 1 청색	DO-0	-	-	-
	LED 2 흰색	-	DO-1	-	-
	누름버튼 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	누름버튼 2	-	-	-	DI-3 (NO)

기계적 데이터

무게	[g]	275,6
마운팅 타입	나사식 마운팅	
크기	[mm]	118 x 50 x 47
재질	스텐레스	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
작동 요소	2	자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키

전기적 연결

모듈 연결	M12
-------	-----

비고

비고	누름버튼 모듈 (RAFI 타입 RAFIX22)은 원치않는 접촉을 방지해 줍니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결

1	AS-i +
3	AS-i -