


AC2386



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



어플리케이션	
디자인	색상 변경 가능
어플리케이션	필드 설치
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	55
입력	
입력의 센서 공급	AS-i
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...60
저장온도 [°C]	-40...85
보호등급	IP 67
테스트 / 인증서	
EMC	EN 61000-6-2 EN 62026-2
AS-i 특성값	
AS-i 버전	2.11; 3.0
주소 지정 모드 확장	yes
AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4
AS-i-프로필	S-7.A.E

AC2386



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i I/O 구성	[hex]	7			
AS-i ID 코드	[hex]	A.E			
AS-i 증명서		133801			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DI-1	-	-
	누름버튼 1	DI-0	-	-	-
	누름버튼 2	-	DI-1	-	-

기계적 데이터	
무게	[g] 140
마운팅 타입	하중선로 조립
크기	[mm] 89,6 x 46 x 45
재질	PA


디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
작동 요소	2	자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키

전기적 연결	
모듈 연결	M12

액세서리	
구성 부품	커버 지원: 2
	색상 삽입부: 2, 적색
	2, 녹색
	2, 황색
	2, 청색
	2, 흰색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결



- 1 AS-i +
- 3 AS-i -