


AC2398



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 누름버튼 2 / LED 2
- 3 누름버튼 1 / LED 1
- 4 라벨링을 위한 패널



어플리케이션

어플리케이션	필드 설치
--------	-------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	55

입력

입력의 센서 공급	AS-i
-----------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
저장온도 [°C]	-40...85
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.11; 3.0
주소 지정 모드 확장	yes
AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4
AS-i-프로필	S-B.A.E
AS-i I/O 구성 [hex]	B



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i ID 코드	[hex]	A.E			
AS-i 증명서		134701			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	누름버튼	-	-	1	2

기계적 데이터

무게	[g]	131,6			
마운팅 타입		하중선로 조립			
크기	[mm]	89,6 x 46 x 45			
재질		PA			

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
작동 요소	2	자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키

전기적 연결

모듈 연결	M12
-------	-----

비고

비고	누름버튼 (EAO 타입 84)은 실수로 인한 접촉을 방지합니다.
	하우징과 누름버튼은 라벨을 부착할 수 있습니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결

1	AS-i +
3	AS-i -