

AC315A




공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC336A

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 센서 1
2 센서 2



제품 특성

검출간격	[mm]	4
크기	[mm]	55 x 60 x 35

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 40
보호 클래스		III

범위

검출간격	[mm]	4
------	------	---


작동 조건

주변온도	[°C]	-10...60
보호등급		IP 5x; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 67)



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

테스트 / 인증서		
ATEX 마킹	II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C	
ATEX 마킹에 대한 주의:	단지 마운팅판과의 연결에만 가능	
EMC	EN 50295	
AS-i 특성값		
AS-i 버전	2.1	
주소 지정 모드 확장	yes	
AS-i I/O 구성	[hex]	0
AS-i ID 코드	[hex]	A.F
AS-i 증명서	74901	
기계적 데이터		
무게	[g]	163,8
설치방식	돌출형 마운팅	
크기	[mm]	55 x 60 x 35
재질	PBT	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	마운팅 플레이트: 1 소켓 헤드 나사: 2 x M5 x 35	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)		
		

연결부

