

AC316A




공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC336A

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



- 1 센서 1
- 2 센서 2



제품 특성		
검출간격	[mm]	4
크기	[mm]	55 x 60 x 35
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 160
보호 클래스		III
범위		
검출간격	[mm]	4

AC316A



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...60
보호등급		IP 5x; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 67)
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹		II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
ATEX 마킹에 대한 주의:		단지 마운팅판과의 연결에만 가능
EMC		EN 50295
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.1
주소 지정 모드 확장		yes
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	A.E
AS-i-증명서		75002
기계적 데이터		
무게	[g]	200,2
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	55 x 60 x 35
재질		PBT; PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		마운팅 플레이트: 1 소켓 헤드 나사: 2 x M5 x 35
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스		
연결부		
Ausgänge		
3	외부 전압 -	
4	스위치 출력 +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC316A



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스



연결부

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -