


단종제품

대체 제품: AC3226

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 케이스 클램프 접속을 보유한 플러그
- 2 라벨링을 위한 패널
- 3 DIN 선로에 조립함



어플리케이션

어플리케이션 100 m 반경의 AS-i 네트워크의 확장

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	60; (AS-i line을 통합)
낮은 전압감시	아니오

출력

전기적 디자인	AS-i
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
저장온도 [°C]	-25...75
최대 상대 공기습도 [%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 20



AS 인터페이스 리피터

SmartL25 AS-i Repeater II

오염정도		2	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 62026-2	
기계적 데이터			
무게		[g]	154
마운팅 타입		하중선로 조립	
재질		PC-GF20	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		작동	2 x LED, 녹색
		쇼트	2 x LED, 적색
액세서리			
구성 부품		Combicon 커넥터	
비고			
비고		AS-i 익스텐더 (extender)는 슬레이브 주소를 사용하지 않습니다.	
		마스터 문자열당 총 슬레이브 수는 변경되지 않습니다.	
		파라미터 세팅이 필요하지 않습니다.	
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
		나가는 AS-i 케이블	
A-	AS-i - 라인 2		
A+	AS-i + 라인 2		
A-	AS-i - 라인 2		
A+	AS-i + 라인 2		
		들어오는 AS-i 케이블	
A+	AS-i + 라인 1		
A-	AS-i - 라인 1		
A+	AS-i + 라인 1		
A-	AS-i - 라인 1		