


AS 인터페이스 리피터

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 케이스 클램프 접속을 보유한 플러그
2 라벨링을 위한 패널
3 DIN 선로에 조립함



어플리케이션

어플리케이션 100 m 반경의 AS-i 네트워크의 확장

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	60; (AS-i line을 포함)

출력

전기적 디자인	AS-i
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
주변온도에 대한 참고사항	cULus: ... 65 °C
저장온도 [°C]	-25...75
최대 상대 공기습도 [%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 20
오염정도	2

테스트 / 인증서

EMC	EN 62026-2
-----	------------

AC3226



AS 인터페이스 리피터


SmartL25 AS-i Repeater III

UL 인증서	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	전압 공급	Low Voltage / Limited Energy
	파일 번호 UL	E205959
기계적 데이터		
무게	[g]	170
마운팅 타입		하중선로 조립
재질		PA 6.6
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	2 x LED, 녹색
	동작원리	LED, 황색
액세서리		
구성 부품		Combicon 커넥터
		bus 종단을 위한 링크
비고		
포장당		1 갯수



전기적 연결

연결부



	나가는 AS-i 케이블
A2-	AS-i - 라인 2
A2+	AS-i + 라인 2
A2-	AS-i - 라인 2
A2+	AS-i + 라인 2
	들어오는 AS-i 케이블
A1+	AS-i + 라인 1
A1-	AS-i - 라인 1
A1+	AS-i + 라인 1
A1-	AS-i - 라인 1
T1	bus 종단을 위한 링크
T2	bus 종단을 위한 링크