


AS-i 광화이버 리피터

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 케이스 클램프 접속을 보유한 플러그
2 라벨링을 위한 패널
3 DIN 선로에 조립함



어플리케이션

어플리케이션 광화이버를 통하여 최대 3200 m까지 AS-i 네트워크 확장

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	60

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
저장온도 [°C]	-25...75
최대 상대 공기습도 [%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 20
오염정도	2

테스트 / 인증서



EMC	EN 62026-2	
UL 인증서	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	전압 공급	Low Voltage / Limited Energy
	파일 번호 UL	E205959



AS-i 광화이버 리피터

SmartL25 AS-i FO-Repeater

기계적 데이터		
무게	[g]	162,5
마운팅 타입		하중선로 조립
재질		PA 6.6
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		Combicon 커넥터
비고		
비고		작동을 위하여 추가 AS-i 전원공급장치가 필요합니다.
포장당		1 갯수
전기적 연결		
연결부		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	bus 종단을 위한 링크
T2	bus 종단을 위한 링크