


AC336A



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



제품 특성

전기적 디자인		AS-i
검출간격	[mm]	4
크기	[mm]	55 x 60 x 35

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	160
보호 클래스		III

출력

전기적 디자인		AS-i
---------	--	------




공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

범위		
검출간격	[mm]	4
동작 거리 목표물 펄	[mm]	74
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
보호등급	IP 5x; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 67)	
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹	 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
ATEX 마킹에 대한 주의:	보호용 하우징과의 접속에서만 가능	
EMC	EN 50295	
MTTF	[년 (해)]	404
AS-i 특성값		
AS-i 버전	2.1	
주소 지정 모드 확장	yes	
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	A.E
기계적 데이터		
무게	[g]	779,5
크기	[mm]	55 x 60 x 35
재질	하우징: PBT 주황색; 커버: PC 흑색; 하우징 충격보호: 스텐레스	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	하우징 충격보호	
	마운팅 플레이트: 1	
	소켓 헤드 나사: 2 x M5 x 35	
비고		
포장당	1 갯수	

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스



연결부

Ausgänge

3	외부 전압
4	스위치 출력 +
1, 2, 5	nicht belegt

AC336A



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스



Elektrischer Anschluss	
1	AS-i+
3	AS-i -