

AC5005




AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FLAT CABLE CONNECTOR - M12

단종제품

대체 제품: E75005

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



어플리케이션	
디자인	AS-i
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...70
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
무게 [g]	20,9
재질	실링: NBR; 하우징: PA; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 나사: 스텐레스 (1.4305 / 303); 마디가 있는너트: 황동 니켈도금합; 접촉 판: 청동 금으로 도금합
조임 토크 [Nm]	0,35
비고	
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

AC5005



AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FLAT CABLE CONNECTOR - M12

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A



1	황색 AS-i 평면 케이블에 접속된 경우
3	AS-i +
3	AS-i -
1	흑색 평면 케이블에 접속된 경우
3	+24V DC
3	0V