

AC5013




AS-Interface 모듈용 하단부

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5015

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



- 1 접촉 핀
- 2 라벨링을 위한 패널
- 3 어드레싱 소켓



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
추가 전압 공급	[V]	24 DC

출력

전기적 디자인	AS-i
접촉 부하	< 2 A

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67; (사용된 상단부에 의존: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i 특성값

AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓
-----------	---------

기계적 데이터

마운팅 타입	하중선로와 뒷판 조립	
크기	[mm]	45 x 80 x 20
재질	PBT; 스텐레스 (1.4305 / 303)	

비고

포장당	1 갯수
-----	------

AC5013



AS-Interface 모듈용 하단부

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

전기적 연결

모듈 상단부에서 접촉점 :

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: