

AC5020




AS-Interface 모듈용 하단부

EMS-Base FC

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5000

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



1 접지선 (다른 무선통신들이 방해받지 않도록 하기 위해 있는 철선)

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
추가 전압 공급	[V]	24 DC

출력

전기적 디자인	AS-i
접촉 부하	< 2 A

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67; (사용된 상단부에 의존: IP 20 / IP 65 / IP 67)

기계적 데이터

마운팅 타입	하중선로와 뒷판 조립	
크기	[mm]	45 x 80 x 20
재질	PBT	

비고

비고	접지 리드에 권장되는 슬리브: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 모듈 하단부는 M12 소켓의 핀 5가 기능성 접지에 연결된 상단부 부품과 함께 사용될 수 있습니다 (FE).
포장당	1 갯수

전기적 연결

모듈 상단부에서 접촉점:

AC5020



AS-Interface 모듈용 하단부

EMS-Base FC

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀로지:
