

AC5200



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4SB IP67



어플리케이션		
어플리케이션	필드 설치	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
추가 전압 공급	[V]	15...30 DC; (AUX ; cULus를 준수한 "supply class 2")
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[년 (해)]	10284
기계적 데이터		
무게	[g]	152,5
마운팅 타입		AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨
크기	[mm]	103 x 45 x 44,7
재질		PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금
전기적 연결		
모듈 연결		평형 케이블
액세서리		
구성 부품		하단부

AC5200



빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈

ClassicLine 4SB IP67

액세서리 (옵션)

보호 캡: M12, E73004

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 기술: ; 세 방향 가능함

커넥터: M12; 코딩: A



1	AS-i +
2	외부 전압 -
3	AS-i -
4	외부 전압 +