


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 6 출력 PG 케이블 글랜드



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 140
양극성 전환 방지		yes
최대 전류 부하 합계	[A]	4
내장된 watchdog		yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	2
입력의 센서 공급	AS-i / AUX
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

AC9241



AS-Interface 모듈

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

디지털 출력 수		2	
회로		PNP	
전압 레인지 DC [V]		PELV 준수	
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력		2000	
쇼트 방지		yes	
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes	
작동 조건			
주변온도 [°C]		-25...80	
보호등급		IP 68	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
AS-i 특성값			
AS-i-프로필		S-0.0	
AS-i I/O 구성 [hex]		0	
AS-i ID 코드 [hex]		0	
기계적 데이터			
재질		PA	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	LED, 황색
		작동	LED, 녹색
액세서리			
액세서리 (옵션)		PG-케이블 선: 2 x PG9	
		PG-케이블 선: 4 x PG7	
비고			
포장당		1 갯수	