


ANT960



RFID UHF 안테나

DTRUHFA_AERWKOTN04



전기적 데이터		
최대 입력 전원	[mW]	1000
작동 주파수	[MHz]	902...928 (FCC)
안테나 접속		1; (TNC 소켓)
양극화		순환회전
전송 전력 ERP	[mW]	3981
안테나 이득	[dB]	8,5
임피던스	[Ω]	50
범위		
조리개 각도	[°]	65
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...70
저장온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	2406,5
하우징		정사각형
크기	[mm]	300 x 300 x 79
재질		하우징: 알루미늄; TNC 소켓: 황동 / PTFE; 보호용 커버: 플라스틱;
비고		
포장당		1 갯수