


컨트롤링 특수 이동기계용 프로그래밍 가능 그래픽 디스플레이

R360/PDM360/compact/MONO-E

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...32 DC

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2

입력

디지털 입력 수 2

출력

디지털 출력 수 2

소프트웨어 / 프로그래밍

IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 yes

인터페이스

CAN 인터페이스 수 1

이더넷 인터페이스 수 1

R232 인터페이스 수 1

기계적 데이터

무게 [g] 1470

마운팅 타입 판 속에 설치 / 판 위에 설치

크기 [mm] 109 x 165 x 65,3

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이 3,8" 단색 디스플레이

CR1056



컨트롤링 특수 이동기계용 프로그래밍 가능 그래픽 디스플레이

R360/PDM360/compact/MONO-E

작동 요소	3 1	자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키 누름버튼이 있는 엔코더
디스플레이 해상도	320 x 240	
디스플레이 타입	단색 디스플레이	
디스플레이 크기	3,8"	
디스플레이 배경 조명	LED	

모듈 및 디스플레이용 부속품

실제 시간을 재는 시계	yes
--------------	-----

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12
