

CR2032




특수 이동기계용 I/O 모듈
R360/METAL-MODULE/II/8/O/8

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: CR2042

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

새 프로젝트에 사용하지 마십시오.



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...32 DC
입력 / 출력		
총 입력 및 출력 수		16
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 8; 아날로그 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 8
입력		
디지털 입력 수		8
아날로그 입력 수		4
아날로그 입력 (전류)	[mA]	0...20
아날로그 입력 (전압)	[V]	0...32
출력		
디지털 출력 수		8
PWM 출력 수		4
소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션		입출력 기능

CR2032



특수 이동기계용 I/O 모듈

R360/METAL-MODULE/I/8/O/8

인터페이스		
CAN 인터페이스 수		1
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	155
기계적 데이터		
무게	[g]	1751,3
크기	[mm]	39 x 77 x 227
비고		
조언	새 프로젝트에 사용하지 마십시오.	
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12		