


아날로그 시그널 전환기에 대한 PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



어플리케이션		
디자인		PCB 모듈
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	24...30 DC
전류소모	[mA]	< 20
양극성 전환 방지		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 1
입력		
PWM 입력 수		1
PWM 주파수 입력	[Hz]	122; (24 V DC PWM 시그널)
출력		
아날로그 출력 수		1
아날로그 전압 출력	[V]	0...5
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
기계적 데이터		
무게	[g]	37
크기	[mm]	49 x 30 x 15
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
스크류 터미널: 2,5 mm²		
입력		
적색	+24 V DC	
흑색	PWM IN	
청색	GND	
출력		
흑색	0-5 V	
청색	GND	



아날로그 시그널 전환기에 대한 PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

다이어그램 및 그래프

