


아날로그 시그널 전환기에 대한 PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE



어플리케이션

디자인

하우징 모듈

전기적 데이터

동작 전압 [V]	24...30 DC
전류소모 [mA]	< 20
양극성 전환 방지	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1
--------------	--------------

입력

PWM 입력 수	1
PWM 주파수 입력 [Hz]	122

출력

아날로그 출력 수	1
아날로그 전압 출력 [V]	0...5

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...85
주변온도에 대한 참고사항	굽혀진 와이어 -5...105 °C 안정적인 와이어 -30...105 °C
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

MTTF [년 (해)]	347
--------------	-----

기계적 데이터

무게 [g]	71,5
크기 [mm]	54 x 34 x 15
재질	폴리아미드 강화된 유리 화이버

비고

포장당	1 갯수
-----	------



아날로그 시그널 전환기에 대한 PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE

전기적 연결

케이블: 0,28 m; / 유선 엔드 슬리브가 있는 코어 엔드

입력

적색	+24 V DC
흑색	PWM IN
청색	GND

출력

흑색	0-5 V
청색	GND

다이아그램 및 그래프

