


CR3008



특수 이동기계용 I/O 모듈

R360/MODULE/PWM/4...20mA



어플리케이션		
디자인		하우징 모듈
전기적 데이터		
동작 전압 [V]		19,2...28,8 DC
전류소모 [mA]		< 30
양극성 전환 방지		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 1
입력		
PWM 입력 수		1; (24 V DC \pm 20 % PWM 시그널)
PWM 주파수 입력 [Hz]		122
출력		
아날로그 출력 수		1
아날로그 전류 출력 [mA]		4...20
최대 부하 [Ω]		600
작동 조건		
주변온도 [$^{\circ}$ C]		-40...85
주변온도에 대한 참고사항		굽혀진 와이어 -5...105 $^{\circ}$ C 안정적인 와이어 -30...105 $^{\circ}$ C
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게 [g]		72
크기 [mm]		54 x 34 x 15
재질		폴리아미드 강화된 유리 화이버
비고		
포장당		1 갯수

CR3008



특수 이동기계용 I/O 모듈

R360/MODULE/PWM/4...20mA

전기적 연결

케이블: 0,28 m; / 유선 엔드 슬리브가 있는 코어 엔드

입력

적색	+24 V DC
흑색	PWM IN
청색	GND

출력

흑색	4...20 mA
청색	GND

다이아그램 및 그래프

