

CR3112




CAN 인터페이스를 보유한 GPS/GSM 모듈

R360/CANremote 3G/GPS/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: CR3114

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 LED
- 2 SMA 소켓 GPS 안테나
- 3 FME 커넥터 GSM 안테나
- 4 M12 커넥터 5선식



전기적 데이터

동작 전압	[V]	8...32 DC
전류소모	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

인터페이스

CAN 인터페이스 수	1
-------------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-30...75
저장온도	[°C]	-40...85
보호등급	IP 65; (나사로 고정되는 커넥터를 가진 유닛 용)	



CAN 인터페이스를 보유한 GPS/GSM 모뎀

R360/CANremote 3G/GPS/US

테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV 접촉방전 / 8 kV 공기방전
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 공급 라인에 / 1 kV 시그널 라인
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 공급 라인에
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	B 등급
	CISPR 25	충족함
기계적 데이터		
무게	[g]	648,2
크기	[mm]	120,5 x 126 x 42
재질		알루미늄 파우더 코팅함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	상태	4 x LED, 적색 / 녹색
모듈 및 디스플레이용 부속품		
실제 시간을 재는 시계		yes
비고		
비고		유닛은 단지 접속된 안테나로만 작동시키십시오.
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12		