


CAN 인터페이스를 보유한 GPS/GSM 모듈

R360/CANremote 3G/GPS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: CR3158

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 LED
- 2 SMA 소켓 GPS 안테나
- 3 FME 커넥터 GSM 안테나
- 4 M12 커넥터 5선식



어플리케이션

에 대한 무선 인증	미국; EU/RED
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.

전기적 데이터

동작 전압	[V]	6...32 DC
전류소모	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

인터페이스

CAN 인터페이스 수	1
기록문(프로토콜)	CANopen

Mobilfunk

송신 파워	[mW]	1928
-------	------	------

작동 조건

주변온도	[°C]	-30...75
------	------	----------



CAN 인터페이스를 보유한 GPS/GSM 모뎀

R360/CANremote 3G/GPS

저장온도	[°C]	15...25
보호등급	IP 65; (나사로 고정되는 커넥터를 가진 유닛 용)	

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV 접촉방전 / 8 kV 공기방전
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 공급 라인에 / 1 kV 시그널 라인
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 공급 라인에
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	B 등급
	CISPR 25	방사됨 / 충족함

기계적 데이터

무게	[g]	754,5
크기	[mm]	120,5 x 126 x 42
재질	알루미늄 파우더 코팅함	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	상태	4 x LED, 적색 / 녹색
-------	----	------------------

모듈 및 디스플레이용 부속품


실제 시간을 재는 시계	yes; 수면 모드와 웨이크업 모드	
--------------	---------------------	--

비고

비고	유닛은 단지 접속된 안테나로만 작동시키십시오. 싱가포르 단지 수출용으로, 작동이 승인되지 않았습니다.	
포장당	1 갯수	

전기적 연결 - 안테나 터미널

커넥터: 1 x SMA 소켓



SMA 소켓

1	GPS
2	screen

CR3114



CAN 인터페이스를 보유한 GPS/GSM 모뎀

R360/CANremote 3G/GPS

전기적 연결 - 안테나 터미널

커넥터: 1 x FME 커넥터



FME 커넥터

1	GSM
2	screen

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1	GND
2	L +
3	디지털 입력부
4	CAN_H
5	CAN_L