


CR9227



컨트롤링 특수 이동기계용 프로그래밍 가능 그래픽 디스플레이

R360/PDM NG/Opt-Bonding



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...32 DC
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 1; 아날로그 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 1	
입력		
디지털 입력 수		1
아날로그 입력 수		1
아날로그 입력 (전류)	[mA]	0...20
아날로그 입력 (전압)	[V]	0...32
출력		
디지털 출력 수		1
소프트웨어 / 프로그래밍		
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능		yes
인터페이스		
CAN 인터페이스 수		4
이더넷 인터페이스 수		1
USB 인터페이스 수		2
비디오 인터페이스 수 (CVBS)		2
기계적 데이터		
무게	[g]	1655
마운팅 타입	판 속에 설치 / 판 위에 설치	



컨트롤링 특수 이동기계용 프로그래밍 가능 그래픽 디스플레이

R360/PDM NG/Opt-Bonding

크기 [mm] 146 x 225 x 64,5

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이		7" 컬러 디스플레이
작동 요소	9	자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키
	1	누름단추를 가진 로커 스위치
디스플레이 해상도	800 x 480	
디스플레이 타입	컬러 디스플레이	
디스플레이 크기	7"	
디스플레이 배경 조명	LED	

모듈 및 디스플레이용 부속품

실제 시간을 재는 시계	yes
--------------	-----

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12