



비스듬함 모니터링용 평가 유닛

C230/230VAC

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기 [mm]	75 x 100 x 110

어플리케이션

어플리케이션	엘리베이터의 머릿점과 발끝점에 대한 2개의 센서를 가진 벨트의 감시; 엘리베이터가 이탈하는 것을 감시함으로써 벨트가 파손되는 것과 그로 인해 다른 손상이 발생하는 것을 막아주기 위함.
--------	--

전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	< 230
정격전압 DC	[V]	24
정격전압 허용오차	[%]	10
정격전압 허용오차 2	[%]	10
정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	릴레이 출력 수: 2
--------------	-------------

출력

릴레이 출력 수	2
접촉 부하	6 A / 1000 VA / 250 V AC

소프트웨어 / 프로그래밍

점점의 조정	포텐서미터
--------	-------

작동 조건

주변온도	[°C]	0...50
보호등급		IP 40
터미널 보호등급		IP 20



비스듬함 모니터링용 평가 유닛
C230/230VAC

기계적 데이터		
무게	[g]	624
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기	[mm]	75 x 100 x 110
재질		플라스틱

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 적색
	입력신호	4 x LED, 녹색
	오류	4 x LED, 적색

전기적 연결	
터미널: ...2.5 mm²	
연결부	

