



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체품: DC0104

No scale drawing available



제품 특성	
하우징	플라스틱 하우징
어플리케이션	
어플리케이션	최소-그리고 최대한의 스위치점을 가진 회전수 미달에 대한 연속되는 임펄스의 평가
전기적 데이터	
정격전압 DC	[V] 24...28
전류소모	[mA] < 50
센서용 보조 에너지 DC	[V] 10,5; (≤ 10 mA)
입력 / 출력	
입력부 및 출력부 수효	릴레이 출력 수: 1
출력	
릴레이 출력 수	1
접촉 부하	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)
범위	
감지 범위 조절 가능	아니오
측정 범위 / 설정 범위	
설정범위	[Imp/min] 100...20000
정확성 / 편차	
재연성	[Sr 의 %] 1
소프트웨어 / 프로그래밍	
접점의 조정	외부설정(Teach) 기능

DC0103



속도 모니터링용 평가 유닛

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 65
터미널 보호등급		IP 20
기계적 데이터		
하우징		플라스틱 하우징
재질		하우징: PC; 커버: Polystyrol 투명함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 녹색
	작동	1 x LED, 녹색
	파라미터 세팅	LED, 적색
전기적 연결		
연결부		

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체품: DC0104