


속도 모니터링용 평가 유닛

D100/110VAC/10-10K

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 DIN 선로에 조립함



제품 특성

하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기 [mm]	75 x 55 x 110

어플리케이션

어플리케이션	과속 및 속도미달에 관한 펄스 시퀀스의 범용적인 평가; 회전속도 모니터링
--------	--

전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	< 110
정격전압 DC	[V]	24
정격전압 허용오차	[%]	10
정격전압 허용오차 2	[%]	10
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	릴레이 출력 수: 1
--------------	-------------

출력

릴레이 출력 수	1
접촉 부하	8 A / 1250 VA / 250 V AC

측정 범위 / 설정 범위

설정범위	[Imp/min]	10...10000
------	-----------	------------

정확성 / 편차

히스테리시스	[Sr 의 %]	5...100
재연성	[Sr 의 %]	1



속도 모니터링용 평가 유닛

D100/110VAC/10-10K

반응시간		
가동지연 시간	[s]	0,5...15
소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정	전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급	IP 40	
터미널 보호등급	IP 20	
기계적 데이터		
하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
크기	[mm]	75 x 55 x 110
재질	플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 녹색
	작동	1 x LED, 녹색
전기적 연결		
연결부		

