



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

No scale drawing available



제품 특성

하우징 DIN 레일 모니터링을 위한 하우징

어플리케이션

어플리케이션 과속 및 속도미달에 관한 펄스 시퀀스의 범용적인 평가; 회전속도 모니터링

전기적 데이터

정격전압 허용오차	[%]	10
정격전압 허용오차 2	[%]	10
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1; 릴레이 출력 수: 1

출력

릴레이 출력 수	1
접촉 부하	8 A / 1250 VA / 250 V AC
아날로그 출력 수	1
아날로그 전류 출력	[mA] 0...20
최대 부하	[Ω] 500

측정 범위 / 설정 범위

설정범위 [Imp/min] 500...5000

정확성 / 편차

히스테리시스	[Sr 의 %]	5...100
재연성	[Sr 의 %]	1



속도 모니터링용 평가 유닛

D100/230VAC/0-20mA

반응시간		
가동지연 시간	[s]	0,5...15
소프트웨어 / 프로그래밍		
점점의 조정	전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정	
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...70
보호등급	IP 40	
터미널 보호등급	IP 20	
기계적 데이터		
하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
재질	플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 적색
전기적 연결		
연결부		