



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

No scale drawing available



어플리케이션

어플리케이션 기능 및 기술에 대한 특수 요구가 있는 펄스 시퀀스 평가

전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	< 230
정격전압 DC	[V]	24
정격전압 허용오차	[%]	10
정격전압 허용오차 2	[%]	10
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효 릴레이 출력 수: 1

출력

릴레이 출력 수	1
접촉 부하	8 A / 1250 VA / 250 V AC

측정 범위 / 설정 범위

설정범위	[Imp/min]	3...3000
------	-----------	----------

정확성 / 편차

히스테리시스	[Sr 의 %]	5...100
재연성	[Sr 의 %]	1

반응시간

가동지연 시간	[s]	0,5...30
---------	-----	----------

소프트웨어 / 프로그래밍

접점의 조정 전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정

DD0101



속도 모니터링용 평가 유닛

D100/230VAC/RESET

작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 40
터미널 보호등급		IP 20
기계적 데이터		
재질		플라스틱
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 녹색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
비고		*) 특수 디자인
전기적 연결		
연결부		