


DF1214



전자 회로 차단기

Fuse/Standard/24VDC/2x4A



- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 누름버튼 on / off / reset LED 상태 2
- 3 누름버튼 on / off / reset LED 상태 1
- 4 push-in 터미널 출력 1/2



전기적 데이터

동작 전압	[V]	SELV/PELV에 대하여 ; UR에 따른 "공급 클래스 2"
정격전압 DC	[V]	24
입력 전압 DC	[V]	19,2...30
보호 클래스		III
메인 버퍼링 시간 (정격전압 24 V DC)	[ms]	10
폐회로 전류	[mA]	8
채널 수		2
정격 전류 (안전)	[A]	4
정격 전류 (안전 (Fail Safe) 요소)	[A]	4

출력

로드 커패시턴스, 전체	[mF]	15
--------------	------	----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
저장온도	[°C]	-40...70
보호등급		IP 20; (앞면)
오염정도		2

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-3	간섭 방사
	EN 61000-6-2	방해에 대한 견고성

기계적 데이터

무게	[g]	69
----	-----	----

DF1214



전자 회로 차단기

Fuse/Standard/24VDC/2x4A

크기	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
----	------	------------------


디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	상태	2 x LED, 적색 / 녹색 / 주황색
작동 요소	2 x	누름버튼

전기적 연결

push-in 터미널:
콘택트 레버/스트립:

연결부



다이아그램 및 그래프

출력 커브	시간-전류 특성곡선
-------	-------------------