


DF3110



접지 포텐셜용 분배 모듈

Pot.Module GND/10x 2.5mm²



- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 push-in 터미널 24 V DC



어플리케이션		
디자인	포텐셜 모듈 GND (10 x 2,5 mm²)	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC
정격전압 DC	[V]	24
보호 클래스		III
최대 부하 전류	[A]	20
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
저장온도	[°C]	-40...70
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-3	간섭 방사
	EN 61000-6-2	방해에 대한 견고성
기계적 데이터		
무게	[g]	62,5
마운팅 타입		하중선로 조립
설치 설명서		모듈 일렬 정렬가능
크기	[mm]	80 x 12,5 x 98,5



접지 포텐셜용 분배 모듈

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

전기적 연결

push-in 터미널:

연결부

