




속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DI5020

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	10
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

어플리케이션

어플리케이션	속도미달에 관한 회전 및 선형 이동의 간단한 평가; 블로킹
--------	----------------------------------

전기적 데이터

정격전압 DC	[V]	10...36
전류소모	[mA]	< 15
양극성 전환 방지		yes

출력

출력의 전체 수	1
전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA]	250
쇼트 방지	yes
과부하 방지	yes

범위


검출간격	[mm]	10
감지 범위 조절 가능		아니오



속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN

측정 범위 / 설정 범위		
설정범위	[Imp/min]	30...3000
정확성 / 편차		
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스	[Sr 의 %]	10
반응시간		
가동지연 시간	[s]	15
최대 댐핑 주파수	[Imp/min]	15000
소프트웨어 / 프로그래밍		
점점의 조정	multiturn-전위차계	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 67	
기계적 데이터		
무게	[g]	258,4
설치방식	매립형으로 설치 가능함	
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
스레드 지정	M30 x 1,5	
재질	황동 특수 도금; PBT	
조임 토크	[Nm]	50
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 녹색
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색