




속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DI5023

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	10
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 82
어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
어플리케이션		속도미달에 관한 회전 및 선형 이동의 간단한 평가; 블로킹
전기적 데이터		
정격전압 DC	[V]	10...36
전류소모	[mA]	< 15
양극성 전환 방지		yes
출력		
출력의 전체 수		1
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	250
쇼트 방지		yes
과부하 방지		yes



속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

범위		
검출간격	[mm]	10
감지 범위 조절 가능		아니오
측정 범위 / 설정 범위		
설정범위	[Imp/min]	5...300
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	10
반응시간		
가동지연 시간	[s]	15
최대 댐핑 주파수	[Imp/min]	15000
소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		multiturn-전위차계
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	190
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 82
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		황동 특수 도금; PBT
조임 토크	[Nm]	50
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 녹색
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함





속도 모니터링을 위한 컴팩트한 평가 유닛

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

연결부

