




스위칭 앰프

N605/230VAC/0,8A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DN1020

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
출력 전압	[V]	규정되어짐
출력 전압 허용오차	[%]	5
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	0,8
출력 회로 수		1

출력

쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

작동 조건

주변온도	[°C]	0...50
보호등급		IP 40

기계적 데이터

재질	플라스틱
----	------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	출력 전압	2 x LED, 녹색
-------	-------	-------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

DN0501



스위칭 앰프

N605/230VAC/0,8A

전기적 연결

터미널: ...4 mm²

연결부

