



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DN0200

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available



제품 특성

하우징 DIN 레일 모니터링을 위한 하우징

어플리케이션

어플리케이션 파워서플라이 그리고 시그널 평가

전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	< 230
정격전압 허용오차	[%]	10
정격전압 허용오차 2	[%]	10
정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

출력

접촉 부하 4 A / 625 VA / 250 V AC

작동 조건

주변온도	[°C]	0...50
보호등급		IP 40
터미널 보호등급		IP 20

기계적 데이터

하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
재질	플라스틱

DN0202



스위칭 앰프

N600/230VAC/0,08A

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	LED, 녹색
	작동	1 x LED, 녹색

전기적 연결

터미널: ...4 mm²

연결부