

DN2010




스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DN1020

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	< 230
정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
입력 전압 DC	[V]	105...370
입력 전압 레인지 AC	[V]	90...260
보호 클래스		I
출력 전압 허용오차	[%]	3
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	1
출력 회로 수		1
최대 잔류 리플	[%]	1,25

출력

쇼트방지		yes
과부하 방지		yes

작동 조건

주변온도	[°C]	0...55
보호등급		IP 20

테스트 / 인증서

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

DN2010



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

기계적 데이터		
마운팅 타입	레일; (TH35 (EN 60715))	
재질	플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	출력 전압	1 x LED, 녹색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
듀얼 챔버 터미널: 2 x ...2,5 mm ²		
연결부		

