


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	< 230
정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
입력 전압 DC	[V]	210...375
입력 전압 레인지 AC	[V]	85...132 / 176...264
보호 클래스		I; (IEC 61140)
최대 power-on 지연시간	[ms]	20
Power-on 지연시간	[s]	< 20
출력 전압 허용오차	[%]	1...5
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	4
출력 회로 수		1
최대 잔류 리플	[%]	0,1
경감 (Derating)	[W/K]	3 (60...70 °C)

출력

쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

작동 조건

주변온도	[°C]	-10...60
------	------	----------



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

보호등급		IP 20	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
기계적 데이터			
무게	[g]	696	
마운팅 타입		레일; (TH35 (EN 60715))	
크기	[mm]	131 x 65 x 107	
재질		알루미늄	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		출력 전압	1 x LED, 녹색
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
터미널: 1.5...6 mm²			
연결부			

