DN3011

스위치 형태의 에너지 공급24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 포텐셔미터

전기적 데이터		
동작 전압 허용오차	[%]	10
정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
입력 전압 레인지 AC	[V]	100...240
출력 전압 DC	[V]	24...28
보호 클래스		I; (IEC 61140)
최대 power-on 지연시간	[ms]	1000
Power-on 지연시간	[s]	< 1000
출력 전압	[V]	조정가능
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	2,5
출력 회로 수		1
최대 잔류 리플	[mV]	50
효율성 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,1
외부 입력 보호		10 A; B
경감 (Derating)	[W/K]	3% / K (> 60° C)
메인 버퍼링 시간 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450

DN3011

스위치 형태의 에너지 공급24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

출력			
쇼트 방지		yes	
과부하 방지		yes	
DC OK 신호의 신뢰성		30 V DC (< 1 A)	
작동 조건			
주변온도	[°C]	0...70	
보호등급		IP 20	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
기계적 데이터			
무게	[g]	970,5	
마운팅 타입		레일; (TH35 (EN 60715); 대류 냉각을 위한 여유 공간 20 mm)	
크기	[mm]	129 x 50 x 136	
재질		AlMg3; 얇은 강판; PC	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		DC-ok	1 x LED, 녹색
		부하	1 x LED, 적색
비고			
비고		SELV, PELV에 대한 출력전압	
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

스크류 터미널:

연결부



1: 첫번째
2: 두번째