


DV1000



LED 스트립 RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68



어플리케이션

어플리케이션

기계 상태 시그널링

전기적 데이터

동작 전압	[V]	21,6...26,4 DC
정격전압 DC	[V]	24; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모	[mA]	100
색상 온도	[K]	4000
광속	[lm]	적색: 101,2; 녹색: 188,8; 청색: 37; 흰색: 285,2
광속에 관한 참고사항	[lm]	광속 표시는 1미터의 LED 스트립과 관련됩니다.
Typ. 수명	[h]	30000

입력

디지털 입력의 입력 회로

24 V PNP

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...45
최대 상대 공기습도	[%]	90
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	4000
보호등급		IP 68
오염정도		2

테스트 / 인증서

인증서

IEC 62471; IEC 62031

기계적 데이터

무게	[g]	34,2
크기	[mm]	77,5 x 14,2 x 4,5
재질		TPU

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	기계 상태 시그널링	LED, 멀티 컬러 RGB
	마운팅 라이트	LED, 흰색

DV1000



LED 스트립 RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68

비고


포장당

1 갯수

전기적 연결

케이블: 0,3 m

커넥터: M12; 코딩: A



- | | |
|---|------|
| 1 | + 적색 |
| 2 | + 녹색 |
| 3 | GND |
| 4 | + 흰색 |
| 5 | + 청색 |

다이아그램 및 그래프

