




회전, 속도 및 시간 모니터링을 위한 다기능 디스플레이

DISPLAY/FX460/AC/DC



패널 컷아웃 91 x 43 mm



제품 특성		
크기	[mm]	48 x 112 x 116
어플리케이션		
어플리케이션	임펄스 결과로 작동되어 지는 모든 물리화적인 크기들을 위한 일반적인 평가와 표시	
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	50...60
동작 전압	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
전류소모	[mA]	100
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2	
입력		
디지털 입력 수	2	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...70
보호등급	IP 65	
터미널 보호등급	IP 20	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
기계적 데이터		
무게	[g]	355
마운팅 타입	패널 컷아웃: 91 x 43 mm	
크기	[mm]	48 x 112 x 116
재질	Noryl UL94-V-0	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	컬러 디스플레이	그래픽이 가득 차-LCD-dispaly, 터치 스크린




회전, 속도 및 시간 모니터링을 위한 다기능 디스플레이

DISPLAY/FX460/AC/DC

전기적 연결

스크류 터미널:

연결부



NC: 사용되지 않음