




회전, 속도 및 시간 모니터링을 위한 다기능 디스플레이

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



제품 특성		
크기	[mm]	48 x 112 x 116
어플리케이션		
어플리케이션		임펄스 결과로 작동되어 지는 모든 물리화적인 크기들을 위한 일반적인 평가와 표시
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	50...60
동작 전압	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
전류소모	[mA]	100
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 4; 아날로그 출력 수: 1
입력		
디지털 입력 수		2
출력		
디지털 출력 수		4
아날로그 출력 수		1
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20
최대 부하	[Ω]	270
아날로그 전압 출력	[V]	-10...10
과부하 방지		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 65
터미널 보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	




회전, 속도 및 시간 모니터링을 위한 다기능 디스플레이

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

기계적 데이터	
무게	[g] 352
마운팅 타입	패널 컷아웃: 91 x 43 mm
크기	[mm] 48 x 112 x 116
재질	Noryl UL94-V-0

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	컬러 디스플레이	그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly, 터치 스크린

전기적 연결	
스크류 터미널:	
연결부	



NC: 사용되지 않음