


DX2041



모니터링 아날로그 표준 신호용 다기능 디스플레이

DISPLAY/AX460/AC/DC



제품 특성		
크기	[mm]	48 x 112 x 116
어플리케이션		
어플리케이션	아날로그 신호 표시 및 모니터링; 예: 압력 센서, 온도 센서 또는 유량 센서	
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	50...60
동작 전압	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
전류소모	[mA]	100
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	아날로그 입력 수: 2	
입력		
아날로그 입력 수	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
아날로그 입력 (전류)	[mA]	0...20
아날로그 입력 (전압)	[V]	-10...10
아날로그 입력 해상도	16 bit	
정밀 아날로그 입력	[%]	0,1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...70
보호등급	IP 65	
터미널 보호등급	IP 20	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
기계적 데이터		
무게	[g]	351
마운팅 타입	패널 컷아웃: 91 x 43 mm	

DX2041



모니터링 아날로그 표준 신호용 다기능 디스플레이

DISPLAY/AX460/AC/DC


크기	[mm]	48 x 112 x 116
재질		Noryl UL94-V-0

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	컬러 디스플레이	그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly, 터치 스크린

전기적 연결

스크류 터미널:

연결부



NC 사용되지 않음