


E3M124



접속 케이블

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED



어플리케이션

특수성(시스템)

적합한 연결사슬

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 25 AC / < 60 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...105

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

90,7

적합한 연결사슬

yes

적합한 연결사슬

고정설치 위한 굴곡 반경

≥ 40 mm

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, TPU, 흑색