


E3M133



소켓을 보유한 접속 케이블

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 25 AC / < 60 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	595
크기	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	고정설치 위한 굴곡 반경	≥ 30 mm
비고		
포장당		1 갯수

E3M133



소켓을 보유한 접속 케이블


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 흑색, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

