


E3M152



접속 케이블

CONNECTION CABLE M12 11M



어플리케이션

특수성(시스템)	보호된 케이블; 적합한 연결사슬
디자인	아날로그 비디오 출력을 가진 3D Smart 센서용 PAL

전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 25 AC / < 60 DC
보호 클래스		III

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...80
보호등급		IP 67; IP 69K

기계적 데이터

무게	[g]	562,5
재질		하우징: PUR; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접속 핀: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금
너트 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	고정설치 위한 굴곡 반경	≥ 60 mm

비고

포장당	1 갯수
-----	------




접속 케이블

CONNECTION CABLE M12 11M

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)



전기적 연결

케이블: 11 m, 흑색, Ø 6 mm, screen됨; 3 x 0,25 mm²

연결부



- 1: 화면
- 2: 사용되지 않음
- 3: 동축 스크린
- 4: 동축 케이블 코어
- 5: 사용되지 않음

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)

